



# Serenity Choice™ Motorsport

Csúcskategóriás hallásvédelem  
a hallásgondozás szakértőjétől



A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on



A motoros sisakban 100 km/h esetén átlagosan 95–105 dB zajszint mérhető. Ez messze meghaladja az általánosan elfogadott 85 dB-es biztonságos zajterhelési szintet. Ez 15 perc és 2 óra közötti motorozást tesz lehetővé anélkül, hogy kockázatosná a fülzúgás vagy egyéb zaj okozta halláskárosodás tüneteinek megjelenését. A Serenity Choice Motorsport biztonságos szintre csökkenti a szélzajt, hogy Önnek csak az útra kelljen koncentrálnia.

Kialakításának köszönhetően anélkül illeszkedik a fülbe, hogy beleakadna a sisak belsejébe. A Serenity Choice Motorsport egy diszkrét, többször használható, univerzálisan illeszkedő hallásvédő fül dugó a sisak által generált zaj csökkentésére. Biztonságos szintre csökkenti a zajt mégis lehetővé teszi, hogy hallja a beépített hangszóróból érkező hangot. A dugultság-érzés hatásának csökkentése és a megfelelő kényelem biztosítása érdekében lehetővé teszi a levegő szabad áramlását a fülben.

Az útszennyeződés és piszok befolyásolja a termék hatásfokát. A Serenity Choice Motorsport ezt úgy tudja kiküszöbölni, hogy teljes mértékben lemosható. A meleg vízzel történő rendszeres tisztítás biztosítja, hogy hallása a megfelelő védelemben részesüljön.

### Termékspecifikus előnyök

- Garantált tökéletes illeszkedés: Kis, közepes és nagy dómok megtalálhatók a csomagolásban, extra nagy méret igény szerint kapható.
- Higiénikus: Az akusztikus szűrőket fejlett hálós technológiával látták el, melyek biztosítják a fülek folyamatos szellőzését.
- Hipoallergén: A dómok orvosi TPE-ből készültek.
- Ár érték arány: Többször használatos dómok.
- Természetes: A természetes hallás megmarad, amely elősegíti környezetünk észlelését.

24 | 16  
SNR | NRR

Hangsökkentés:

Helyzetismeret:

### Termékkalkalmazások

- Csökkenti a szél és a légturbulencia zaját
- Csökkenti a motor zaját
- Megelőzi a halláskárosodást a motor sporteseményeken, mint NASCAR, F1, rali, motorkerékpár, sugárhajtású és F1 hajók
- Megelőzi a halláskárosodást a dinamo futamok során

### A doboz tartalma

- 2 dóm minden méretben S,M,L
- 2 akusztikus szűrő 24 dB
- Kulcsgyűrűvel ellátott alumínium tároló
- Többnyelvű útmutató

### Serenity Choice Motorsport tanúsítási adatok (KI 25)

CE	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	4 (kHz)	8 (kHz)	H	M	L	SNR
Átlagos csillapítás (dB)	23.2	22.3	22.7	24.8	30.8	22.5	36.7				
Szórás (dB)	3.0	2.6	2.6	3.6	3.3	2.9	3.5	23	22	21	24
APV 95% (dB)	20.2	19.7	20.1	21.2	27.5	19.6	33.2				

ANSI	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	3.15 (kHz)	4 (kHz)	6.3 (kHz)	8 (kHz)	NRR
Átlagos csillapítás (dB)	22.1	20.7	20.5	24.3	31.1	31.6	21.8	22.7	33.7	
Szórás (dB)	3.0	2.8	3.6	3.8	4.0	5.1	3.2	3.4	4.1	16
APV 98% (dB)	18.1	15.1	13.3	16.7	23.1	-	18.4	-	20.7	

